


# Support sol panneaux solaires thermiques Sirius

## Composition des kits (visserie)



Chaque kit est composé de la visserie suivante, la quantité varie selon le nombre de panneaux :

Les pièces à visser s'intercalent entre les rondelles



| Pièce | Désignation                   | Quantité selon nombre de capteurs |    |    |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|----|----|
|       |                               | 1                                 | 2  | 3  |
| a     | Vis M8x16                     | 33                                | 37 | 68 |
| b     | Rondelle plate M8             | 33                                | 37 | 68 |
| c     | Rondelle grower M8            | 29                                | 29 | 56 |
| d     | Ecrou M8                      | 29                                | 29 | 56 |
| e     | Goujon d'ancrage (non fourni) | 4                                 | 4  | 6  |

## Composition des kits (supports)



(version 15° uniquement sur demande)

## Support sol panneaux solaires thermiques Sirius

| Panneau C2000 / C2500 |                 | Nombre de capteurs |               |          |               |          |               |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Pièce                 | Désignation     | 1                  |               | 2        |               | 3        |               |
|                       |                 | Quantité           | Longueur (mm) | Quantité | Longueur (mm) | Quantité | Longueur (mm) |
| A                     | Traverse        | 2                  | 920 / 1100    | 2        | 1500 / 2010   |          |               |
| A1                    | Traverse A      |                    |               |          |               | 2        | 750 / 995     |
| A2                    | Traverse B      |                    |               |          |               | 2        | 1811 / 2306   |
| B1                    | Longeron droit  | 1                  | 2080          | 1        | 2080          | 1        | 2080          |
| B2                    | Longeron gauche | 1                  | 2080          | 1        | 2080          | 2        | 2080          |
| C                     | Pied arrière    | 2                  | 1802          | 2        | 1802          | 3        | 1802          |
| D                     | Bracon          | 2                  | 1010          | 2        | 1010          | 2        | 1010          |
| E                     | Croisillon      | 2                  | 1514 / 1473   | 2        | 1674 / 1845   | 4        | 1674 / 1845   |
| F1                    | Semelle droite  | 1                  | 1059          | 1        | 1059          | 1        | 1059          |
| F2                    | Semelle gauche  | 1                  | 1059          | 1        | 1059          | 2        | 1059          |
| G                     | Eclisse         |                    |               |          |               | 2        | 300           |

### Cotes d'implantation

| Panneau C2000 / C2500 |  | Nombre de capteurs |               |               |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| Cotes                 |  | 1                  | 2             | 3             |
|                       |  | Longueur (mm)      | Longueur (mm) | Longueur (mm) |
| A                     |  | 880                | 880           | 880           |
| D1                    |  | 796 / 716          | 1060 / 1310   | 1060 / 1310   |
| D2                    |  |                    |               | 1060 / 1310   |
| D                     |  | 796 / 716          | 1060 / 1310   | 2120 / 2620   |

